

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.230 ルーフ型ファン

State: 2026/06/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - ルーフ型ファン VX、VX IT用

雑音の発生が少なく（40 dB）、体積流れが大きい（自由な流れで1500 m<sup>3</sup>/h）オフィス環境用ルーフファン。



## Features

品番	SK 3164.230
メリット	トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。 配線済み
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ルーフ型ファン 取り付け部品を含む
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.3 A 60 Hz の場合: 0.35 A
寸法：	幅: 511 mm 高さ: 227 mm 奥行: 511 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	内部循環 IP 54

# Features

---

注記：	通気孔付きベーストリムパネル 2 枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa がある場合は、風量が 800 m <sup>3</sup> /h に低下します
動作温度範囲	20 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	18.35 kg
総質量	19.36 kg
関税率番号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	DK Roof-mounted fan, without roof plate, for TS and TS IT in the office sector, Required mounting cut-out: WxD: 410x410 mm, WHD: 511x227x511 mm

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------