

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

ルーフ型ファン

State: 2026/03/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - ルーフ型ファン VX、VX IT用

雑音の発生が少なく（40 dB）、体積流れが大きい（自由な流れで1500 m³/h）オフィス環境用ルーフファン。

Features

品番	SK 3164.610
メリット	トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。 配線済み
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ルーフ型ファン 取り付け部品を含む
定格電圧	115 V (DC), 単相, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.6 A 60 Hz の場合: 0.7 A
寸法:	幅: 800 mm 高さ: 240 mm 奥行: 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	内部循環 IP 54
注記:	通気孔付きベーストリムパネル 2 枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa ある場合は、風量が 800 m ³ /h に低下します
動作温度範囲	20 °C...55 °C
1パック	1 個

Features

純質量	31.35 kg
総質量	33 kg
関税率番号	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書