

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.100

フリースフィルターマット

State: 2026/01/31 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3171.100 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3171.100
仕様	フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記：	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番	3239....
寸法：	幅: 173 mm 高さ: 173 mm 奥行: 17 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック	5 個
純質量	0.045
総質量	0.25
関税率番号	56039390
EAN	4028177038059

Features

E-Number Sweden E3404740

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Certificates EAC