## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3173.105 フリースフィルターマット

State: 2025/11/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SK 3173.105 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

#### **Features**

SK 3173.105
フィルターファン用
段階構造のランダム不織布製です。100°Cまでの温度に耐えます。 難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラク チャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズ が10 μm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
化学繊維
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
3243 3244 3245
幅: 289 mm 高さ: 289 mm 奥行: 17 mm
DIN EN 779 に準拠: G3 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
50 個
1.2
1.72
56039390

© Rittal 2025

### **Features**

EAN	4028177695573
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## **Approvals**

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

© Rittal 2025