

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

フリースフィルターマット

State: 2026/06/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリッククーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3174.100
仕様	ルーフ型ファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3138... 3139... 3140...
寸法：	幅: 264 mm 高さ: 95 mm 奥行: 17 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP55 (ルーフ型ファンに取り付けた場合)
1パック	12 個
純質量	0.012 kg
総質量	0.1 kg

Features

関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK spare filter mat, for roof-mounted fans, for SK 3138./3139./3140. WHD: 264 x 95 x 17 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------