Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3174.100 フリースフィルターマット

State: 2025/11/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3174.100 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3174.100
仕様	ルーフ型ファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100°Cまでの温度に耐えます。 難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラク チャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズ が10 μm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記:	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正 フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3138 3139 3140
寸法:	幅: 264 mm 高さ: 95 mm 奥行: 17 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP55 (ルーフ型ファンに取り付けた場合)
1パック	12 個
純質量	0.012
総質量 	0.1

© Rittal 2025

Features

関税率番号	56039390
EAN	4028177709218
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

© Rittal 2025