## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3201.960 トロイダルトランス

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SK 3201.960 - トロイダルトランス 一次側接続 115 V/400

٧

230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。

#### **Features**

品番	SK 3201.960
製品説明	230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。 一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。
仕様	出力 110 VA
	電圧公差 ±10%
	一次側ケーブル 長さ 3500 mm
	二次側ケーブル 長さ 1500 mm
	DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
同梱品	トロイダルトランス
	固定部品
1パック	1個
Snap-mounting to support rails	Yes
TS 35	
適用品番	3363.X0X
	3364.X0X
	3212.230
	3214.100
	3214.700
	3215.100
	3215.700

© Rittal 2025

2

### **Features**

寸法:	幅: 105 mm 高さ: 123 mm 奥行: 55 mm
定格電圧	230 V (二次側)、単相、50 Hz/60 Hz 400 V (一次側)、二相、50 Hz/60 Hz
純質量	2.2
総質量	3.214
関税率番号	85043121
EAN	4028177690226
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## **Approvals**

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3