

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.960

トロイダルトランス

State: 2026/05/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.960 - トロイダルトランス 一次側接続 115 V/400 V

230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。

Features

品番	SK 3201.960
製品説明	230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。 一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。
仕様	出力 110 VA 電圧公差 ±10% 一次側ケーブル 長さ 3500 mm 二次側ケーブル 長さ 1500 mm DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
同梱品	トロイダルトランス 固定部品
1パック	1 個
Snap-mounting to support rails TS 35	Yes
適用品番	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700

Features

寸法：	幅: 105 mm 高さ: 123 mm 奥行: 55 mm
定格電圧	230 V (二次側)、単相、50 Hz/60 Hz 400 V (一次側)、二相、50 Hz/60 Hz
純質量	2.2 kg
総質量	3.214 kg
関税率番号	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
製品説明	SK Toroidal transformer, 400 V (primary), 2~, 50/60 Hz, 230 V (secondary), 1~, 50/60 Hz, WHD: 105 x 123 x 55 mm

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------