

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.140 水冷式熱交換器

State: 2026/03/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.140 - 水冷式熱交換器 ルーフ型

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4 kW。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。



Features

品番	SK 3209.140
仕様	ルーフ型 水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 °C まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み (差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート パッキングマット 固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 2.5 kW
定格電圧	400 V、二相、50 Hz/60 Hz

Features

定格出力 Pel	50 Hz の場合: 98 W 60 Hz の場合: 115 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.25 A 60 Hz の場合: 0.3 A
許容最大圧力 (p 最大)	1 - 10 バール
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティサイクル	100 %
冷却剤	水 (仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C...30 °C
水配管接続	½インチ ホースコネクター G ¾ インチおねじ
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C...70 °C
寸法 :	幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 475 mm
品番について	納期についてはお問合せ下さい
保護等級	ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C...55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	34 kg
総質量	35 kg

Features

関税率番号	84158300
-------	----------

ETIM 9	EC002515
--------	----------

ETIM 8	EC002515
--------	----------

ECLASS 8.0	27180712
------------	----------

製品説明	SK 空気/水交換器、ルーフ型、2.5 kW、400 V、単相、50/60 Hz、 ベーシックコントロール、水ガイド部：銅/黄銅、幅x高さx奥行： 597 x 417 x 475 mm
------	--

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------