## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3209.500 水冷式熱交換器

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SK 3209.500 - 水冷式熱交換器 ルーフ型

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力  $1.87~{\rm kW} \sim 4~{\rm kW}$ 。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。





#### **Features**

品番	SK 3209.500
仕様	ルーフ型
	水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適して
	います。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付け
	ますが、配管方法は多様性に富んでいます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
	穴加工用テンプレート
	パッキングマット
	固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 2.5 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025 2

### **Features**

定格出力 Pel	50 Hz の場合: 95 W
	60 Hz の場合: 110 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.4 A
	60 Hz の場合: 0.48 A
許容最大圧力 (p 最大)	1 - 10 バール
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティーサイクル	100 %
冷却剤	水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C30 °C
水配管接続	½インチ ホースコネクター
	G ☑ インチおねじ
温度制御	e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C70 °C
寸法:	幅: 597 mm
	高さ: 417 mm
	奥行: 475 mm
保護等級	ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1個
純質量	32.3
総質量	34
関税率番号	84158300

© Rittal 2025

### **Features**

EAN	4028177429840
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

# **Approvals**

Approvals	CSA
, ipprovide	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025