

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.514 水冷式熱交換器

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.514 - 水冷式熱交換器 ルーフ型

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4 kW。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | SK 3209.514 |
| 仕様 | ルーフ型 水配管部品はステンレス(1.4571)製 |
| 製品説明 | 過酷な環境下や周囲温度が +70 °C まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 配線済み (差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート パッキングマット 固定部品 |
| 冷却能力 | L 35 W 10 (400 l/h 時): 1.88 kW |
| 定格電圧 | 115 V、単相、50 Hz/60 Hz |

Features

| | |
|--------------------|--|
| 定格出力 Pel | 50 Hz の場合: 98 W 60 Hz の場合: 115 W |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 0.85 A 60 Hz の場合: 0.95 A |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 1: 10 バール |
| 電源接続 | 差し込み式ターミナルストリップ |
| デューティサイクル | 100 % |
| 冷却剤 | 水 (仕様についてはお問合せ下さい) |
| 送水温度 | 1 °C...30 °C |
| 水配管接続 | ½インチ ホースコネクター G ¾ インチおねじ |
| 温度制御 | e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C) |
| 動作温度範囲 | 1 °C...70 °C |
| 寸法 : | 幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 475 mm |
| 品番について | 納期についてはお問合せ下さい |
| 保護等級 | ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。 |
| 適用ヒューズ | 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A |
| 設定範囲 | 20 °C...55 °C |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 32.25 kg |
| 総質量 | 34.5 kg |

Features

| | |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 84158300 |
|-------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002515 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002515 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
|------------|----------|

| | |
|------|--|
| 製品説明 | SK 水冷式熱交換器、ルーフ型、1.875 kW、115 V、単相、50/60 Hz、コンフォートコントロール、水ガイド部：V4A、幅x高さx奥行：597 x 417 x 475 mm |
|------|--|

Approvals

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|