Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3209.540 水冷式熱交換器

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3209.540 - 水冷式熱交換器 ルーフ型

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 $1.87~{\rm kW} \sim 4~{\rm kW}$ 。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。





Features

品番	SK 3209.540
仕様	水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み(差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート パッキングマット 固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 2.5 kW
定格電圧	400 V、二相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 98 W 60 Hz の場合: 115 W

© Rittal 2025

Features

許容最大圧力 (p 最大)	1 - 10 バール	
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ	
デューティーサイクル	100 %	
冷却剤	水(仕様についてはお問合せ下さい)	
送水温度	1 °C30 °C	
水配管接続	½インチ ホースコネクター G ☑ インチおねじ	
温度制御	e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)	
動作温度範囲	1 °C70 °C	
寸法:	幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 475 mm	
品番について	納期についてはお問合せ下さい	
保護等級	ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。	
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A	
設定範囲	20 °C55 °C	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55	
1パック	1個	
純質量	24.2	
総質量	36.333	
関税率番号	84158300	
EAN	4028177429864	
ETIM 9	EC002515	
ETIM 8	EC002515	

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0	27180712

Approvals

Approvals	CSA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025