

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3210.544 水冷式熱交換器

State: 2026/05/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.544 - 水冷式熱交換器 ルーフ型

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4 kW。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。



## Features

品番	SK 3210.544
仕様	ルーフ型 水配管部品はステンレス(1.4571)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 °C まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み (差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート パッキングマット 固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 3 kW
定格電圧	400 V、二相、50 Hz/60 Hz

# Features

定格出力 Pel	50 Hz の場合: 102 W 60 Hz の場合: 125 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.25 A 60 Hz の場合: 0.3 A
許容最大圧力 (p 最大)	1: 10 バール
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティサイクル	100 %
冷却剤	水 (仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C...30 °C
水配管接続	½インチ ホースコネクター G ¾ インチおねじ
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C...70 °C
寸法 :	幅: 597 mm 高さ: 415 mm 奥行: 475 mm
保護等級	ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。
騒音レベル	58 dB(A)
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C...55 °C
適用ヒューズ	変圧器保護スイッチ: 3.5...5 A
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	34.7 kg

# Features

---

総質量	37 kg
関税率番号	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
製品説明	SK 水冷式熱交換器、ルーフ型、3.0 kW、400 V、単相、50/60 Hz、コンフォートコントロール、水ガイド部：V4A、幅x高さx奥行：597 x 417 x 475 mm

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------