

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.440

回転速度コントローラ EC

State: 2026/07/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.440 - 回転速度コントローラ EC EC ファン用コントロールユニット

騒音削減と省エネを目的とした、EC フィルターファン用の温度感応型回転速度コントロールユニット。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | SK 3235.440 |
| 製品説明 | 騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもできます。 |
| 機能方法 | 最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。 作動ステータス用LEDインジケーター装備 オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用アラームリレー |
| 同梱品 | 回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m |
| 1パック | 1 個 |
| 回転速度 | 100 % |

Features

| | |
|------------|--|
| 適用品番 | 3140.500 3140.510 3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 3245.508 3245.518 |
| 設定範囲 | 5 °C...55 °C |
| 定格電圧 | 100 V ~ 250 V、50 Hz / 60 Hz |
| 純質量 | 0.45 kg |
| 総質量 | 0.51 kg |
| 関税率番号 | 90328900 |
| ETIM 9 | EC000256 |
| ETIM 8 | EC000256 |
| ECLASS 8.0 | 27142320 |
| 製品説明 | SK回転速度コントローラ EC、EC ファン用コントロールユニット、100 ~ 250 V、50 Hz/60 Hz |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Approvals | C-UR UR UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--------------------------------------|

Approvals

Explanations

CE適合宣言書