

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3235.440

## 回転速度コントローラ EC

State: 2026/04/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.440 - 回転速度コントローラ EC EC ファン用コントロールユニット

騒音削減と省エネを目的とした、EC フィルターファン用の温度感応型回転速度コントロールユニット。

## Features

品番	SK 3235.440
製品説明	騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもできます。
機能方法	最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用 外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。 作動ステータス用LEDインジケーター装備 オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用 アラームリレー
同梱品	回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック	1 個
回転速度	100 %

# Features

---

適用品番	3140.500 3140.510 3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 3245.508 3245.518
設定範囲	5 °C...55 °C
定格電圧	100 V ~ 250 V、50 Hz / 60 Hz
純質量	0.45 kg
総質量	0.51 kg
関税率番号	90328900
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
製品説明	SK回転速度コントローラ EC、EC ファン用コントロールユニット、100 ~ 250 V、50 Hz/60 Hz

# Approvals

---

Approvals	C-UR UR UR + C-UR (recognized)
-----------	--------------------------------------

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書