#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3235.440 回転速度コントローラ EC

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SK 3235.440 - 回転速度コントローラ EC EC ファン用コントロールユニット

騒音削減と省エネを目的とした、EC フィルターファン用の温度感応型回転速度コントロールユニット。

#### **Features**

品番	SK 3235.440
製品説明	騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度 コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもで きます。
機能方法	最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用 外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。 作動ステータス用LEDインジケーター装備 オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用 アラームリレー
同梱品	回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック	1個
回転速度	100 %

© Rittal 2025 2

#### **Features**

適用品番	3140.500
	3140.510
	3240.500
	3241.500
	3243.500
	3244.500
	3245.500
	3245.510
	3245.508
	3245.518
設定範囲	5 °C55 °C
定格電圧	$100\mathrm{V}\sim250\mathrm{V}$ 、 $50\mathrm{Hz}$ / $60\mathrm{Hz}$
純質量	0.45
総質量	0.51
関税率番号	90328900
EAN	4028177670716
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

## **Approvals**

Approvals	C-UR
	UR
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

© Rittal 2025 3

### **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書

© Rittal 2025

4