

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.460

回転速度コントローラ EC

State: 2026/04/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.460 - 回転速度コントローラ EC EC ファン用コントロールユニット

騒音削減と省エネを目的とした、EC フィルターファン用の温度感応型回転速度コントロールユニット。

Features

品番	SK 3235.460
製品説明	騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもできます。
機能方法	最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。 作動ステータス用LEDインジケーター装備 オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用アラームリレー
同梱品	回転速度コントローラ NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック	1 個
回転速度	100 %

Features

適用品番	3240.900 3241.900 3243.900 3244.900 3245.900 3245.910 3245.908 3245.918 3245.800 3245.810
設定範囲	5 °C...55 °C
定格電圧	100 V ~ 250 V、50 Hz / 60 Hz
純質量	0.46 kg
総質量	0.505 kg
関税率番号	90328900
ETIM 9	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
製品説明	SK回転速度コントローラ EC、Blue e+ EC フィルターファン用、 100~250 V、50 Hz/60 Hz

Approvals

Approvals	C-UR UR
Explanations	CE適合宣言書
