

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124

## ミニファン

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - ミニファン

コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却用。

## Features

品番	SK 3236.124
製品説明	コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却に。
同梱品	ファン 固定ねじ 接触防止保護
定格電圧	24 V (DC)
定格出力 Pel	DC の場合: 1 W
寸法 :	幅: 60 mm 高さ: 60 mm 奥行: 25.4 mm
注記 :	電源の接続には 2 本の単線 (長さ約 300 mm) を使用します
動作温度範囲	-20 °C...70 °C
騒音レベル	DC の場合: 20 dB(A)
1パック	1 個
純質量	0.11 kg
総質量	0.12 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320

# Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK Mini fan, 1 W, 24 V (DC), WHD: 60 x 60 x 25.4 mm

---

# Approvals

---

Approvals	UR
Explanations	CE適合宣言書

---