Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3236.124

ミニファン

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3236.124 - ミニファン

コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却 用。

Features

品番	SK 3236.124
製品説明	コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジング またはコンポーネントの冷却に。
同梱品	ファン 固定ねじ 接触防止保護
定格電圧	24 V (DC)
定格出力 Pel	DC の場合: 1 W
寸法:	幅: 60 mm 高さ: 60 mm 奥行: 25.4 mm
注記:	電源の接続には2本の単線 (長さ約 300 mm) を使用します
動作温度範囲	-20 °C70 °C
騒音レベル	DC の場合: 20 dB(A)
1パック	1個
純質量	0.11
総質量	0.12
関税率番号	84145915
EAN	4028177637603

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Approvals

Approvals	UR	
Explanations	CE適合宣言書	

© Rittal 2025 3