

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124

ミニファン

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - ミニファン

コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却用。

Features

品番	SK 3236.124
製品説明	コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却用。
同梱品	ファン 固定ねじ 接触防止保護
定格電圧	24 V (DC)
定格出力 Pel	DC の場合: 1 W
寸法 :	幅: 60 mm 高さ: 60 mm 奥行: 25.4 mm
注記 :	電源の接続には 2 本の単線 (長さ約 300 mm) を使用します
動作温度範囲	-20 °C...70 °C
騒音レベル	DC の場合: 20 dB(A)
1パック	1 個
純質量	0.11
総質量	0.12
関税率番号	84145915
EAN	4028177637603

Features

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approvals

Approvals UR

Explanations CE適合宣言書