

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.054

フリースフィルターマット

State: 2026/02/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3237.054 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3237.054
仕様	フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
塗装色	白
注記：	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番	3237.3xx/3237.7xx
寸法：	幅: 89 mm 高さ: 89 mm 奥行: 10 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G2 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック	5 個
純質量	0.005 kg
総質量	0.012 kg
関税率番号	56039390

Features

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK フリースフィルターマット、フィルターファンユニット SK 3237.7xx/3237.3xx 用、幅x高さx奥行 89x89x10 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC