

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

フリースフィルターマット

State: 2026/02/24 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。



Features

品番	SK 3237.067
仕様	EMC フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
塗装色	アントラシート
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3237.4xx/3237.8xx
寸法：	幅: 92 mm 高さ: 92 mm 奥行: 10 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G2 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %

Features

1パック	5 個
純質量	0.005 kg
総質量	0.01 kg
関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK フリースフィルターマット、EMC フィルターファンユニット SK 3237.8xx/3237.4xx 用、幅x高さx奥行 92x92x10 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC