## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3237.200 フィルタールーバー

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



### SK 3237.200 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



#### **Features**

品番	SK 3237.200
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部に フィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー
	フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 92 mm
	カットアウト高さ: 92 mm
適用品番	SK 3237.1xx
寸法:	幅: 116.5 mm
	高さ: 116.5 mm
	奥行: 16 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で
	Type 3
	Type 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で

© Rittal 2025 2

### **Features**

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1個
純質量	0.1
総質量	0.134
関税率番号	39269097
EAN	4028177651616
E-Number Sweden	E3404348
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# **Approvals**

Approvals	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3