Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







SK 3238.060 フィルタールーバー

State: 2025/11/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3238.060 - フィルタールーバー EMC

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

品番	SK 3238.060
仕様	EMC
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部に フィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 124 mm カットアウト高さ: 124 mm
適用品番	SK 3238.6xx
寸法:	幅: 148.5 mm 高さ: 148.5 mm 奥行: 24 mm

© Rittal 2025 2

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP54、EMC フィルターマットを含む IP 56、EMC フィルターマットと防水フードの使用で
1パック	1個
純質量	0.19
総質量	0.195
関税率番号	39269097
EAN	4028177651661
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3