

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.066 フリースフィルターマット

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.066 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3238.066
仕様	EMC フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3238.6..
寸法：	幅: 125 mm 高さ: 125 mm 奥行: 12 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G2
1パック	5 個
純質量	0.015
総質量	0.02
関税率番号	56039390
EAN	4028177666221

Features

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Certificates EAC