### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3238.200 フィルタールーバー

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



#### SK 3238.200 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



#### **Features**

品番	SK 3238.200
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部に フィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 124 mm カットアウト高さ: 124 mm
適用品番	SK 3238.1xx
寸法:	幅: 148.5 mm 高さ: 148.5 mm 奥行: 24 mm

© Rittal 2025 2

#### **Features**

保護等級、NEMA	Type 1、プリーツフィルターの使用で Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フード
	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用でIP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用でIP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1個
純質量	0.17
総質量	0.18
	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# **Approvals**

Approvals	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025

## **Approvals**

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4