

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200

フィルターラバー

State: 2026/07/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

| | |
|-------------|--|
| 品番 | SK 3240.200 |
| 製品説明 | 対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。 |
| 材質 | ABSプラスチック |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | フィルタールーバー フリースフィルターマット |
| 取り付け用カットアウト | カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm |
| 適用品番 | 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx |
| 寸法： | 幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 25 mm |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 保護等級、NEMA | Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.56 kg |
| 総質量 | 0.582 kg |
| 関税率番号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 製品説明 | SK outlet filter, Standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|