Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.200 フィルタールーバー

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3240.200 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

SK 3240.200
対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部に フィルタールーバーを取り付けることができます。
ABSプラスチック
RAL 7035
フィルタールーバー フリースフィルターマット
カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 25 mm

© Rittal 2025 2

Features

保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4
	Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フード の使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使 用で
1パック	1個
純質量	0.56
総質量	0.582
関税率番号	39269097
EAN	4028177651975
E-Number Sweden	E3404361
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

© Rittal 2025

4