## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3240.300 Blue e+ フィルタールーバー

State: 2025/12/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



#### SK 3240.300 - Blue e+ フィルタールーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。







#### **Features**

品番	SK 3240.300
仕様	ウォール型
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易
	になりました
	最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取
	り付けがより迅速に
	工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー
	プリーツフィルター
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm
	カットアウト高さ: 224 mm

© Rittal 2025

## **Features**

SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 45.2 mm
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防 水フードの使用で
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使 用で
1個
0.4
0.67
39269097
4028177998360
EC002513
EC002513
27180706

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025