## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3243.066 フリースフィルターマット

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SK 3243.066 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

#### **Features**

品番	SK 3243.066
仕様	EMC フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100°Cまでの温度に耐えます。 難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラク チャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズ が10 μm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
注記:	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正 フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3243.6 3244.6 3245.6
寸法:	幅: 294 mm 高さ: 294 mm 奥行: 17 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3
1パック	5個
純質量	0.14
総質量	0.156
関税率番号	56039390

© Rittal 2025

### **Features**

EAN	4028177666252
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## **Approvals**

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

© Rittal 2025