

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.200

フィルターラバー

State: 2026/06/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.200 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

品番	SK 3243.200
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm
適用品番	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
寸法：	幅: 323 mm 高さ: 323 mm 奥行: 25 mm

Features

保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.737 kg
総質量	0.82 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK outlet filter, Standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---------------------------------------------------

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------