Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3243.208 フィルタールーバー

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3243.208 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

SK 3243.208
対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部に フィルタールーバーを取り付けることができます。
ABSプラスチック
RAL 9005
フィルタールーバー フリースフィルターマット
カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
幅: 323 mm 高さ: 323 mm 奥行: 25 mm

© Rittal 2025 2

Features

保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フード の使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用でIP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用でIP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1個
純質量	0.75
総質量	0.811
関税率番号	39269097
EAN	4028177663879
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3