Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3243.400 Blue e+ フィルタールーバー

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3243.400 - Blue e+ フィルタールーバー EMC

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。







Features

品番	SK 3243.400
仕様	ウォール型
	EMC
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易
	になりました
	最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取
	り付けがより迅速に
	工具不要の組み立て
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー
	EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm
	カットアウト高さ: 292 mm

© Rittal 2025

Features

適用品番	SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
寸法:	幅: 323 mm
	高さ: 323 mm
	奥行: 44.7 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で
	Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で
	IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1個
純質量	0.94
総質量	0.941
関税率番号	39269097
EAN	4028177998315
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025