

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.040

温度管理モジュールコンセプト、TS 8 プロファイルドア

State: 2025/12/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.040 - 温度管理モジュールコンセプト、TS 8 プロ ファイルドア 冷却モジュール組み込み用

SK 3307.7XX ～ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。



Features

品番	SK 3300.040
製品説明	SK 3307.7XX ～ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	プロファイルドア、冷却モジュール未装備 TS 8 ヒンジを含む。ドア開角度約 110°
注記：	下記は情報は、幅 1200 mm のTS 8 エンクロージャーに関するものです ユニット位置「右」の場合のパック内容は、エンクロージャーの右側に取り付ける、ストッパー付きプロファイルドア1枚と、左側に取り付ける専用のロック付きドア1枚です。 クーラーのポジションが「左」の場合、エンクロージャーの左側にストッパー式のプロフィールドアを取り付けるユニットとなります。右側のロック付きドアは、既存のものをご使用頂けます。
品番について	ドアヒンジ位置は右側

Features

適用	エンクロージャータイプ: TS 8: = 600 mm: = 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	21
総質量	24
EAN	4028177560024
ECLASS 8.0	27180702

Approvals

Certificates	EAC
--------------	-----