

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392

エアダクト

State: 2026/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - エアダクト 側面エアフロー用

吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。

Features

品番	SK 3301.392
製品説明	側面吸気型の 19 インチ IT 機器に冷気を送るための、自然換気型エアダクト。エアバッフルプレートを用いての実装面を取り囲んだ仕切りおよびエアダクトによるエアフローの的確な誘導とのコンビネーションで使用します。
メリット	側面からのエアフローを必要としている 19 インチ IT 機器へのエアフローを改善するために使用します 内蔵のメンブレンブッシュは後方へのケーブル引き出しを可能にします 奥行き可変式
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	エアダクト 19 インチ マウンティングレールへの固定に使用するアダプター エアガイドプレートの垂直開口部をカバーするためのマグネットシート
取り付け方法	TS IT用19インチ マウンティングレール TS IT用19インチ マウントフレーム 標準型 19 インチ マウンティングレール用
取り付けについてのご注意	フロント側の 19 インチ機器取り付け面にのみ取り付け可能 エアガイドプレートの縦方向 19 インチ開口部エリアにのみ取り付け可能です

Features

寸法：	高さ: 2 U
適用	エンクロージャータイプ: TS IT VX IT 幅: 800 mm
1パック	1 個
純質量	1.55 kg
総質量	1.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
製品説明	SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005