

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.100

# ウォール型クーリングユニット

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。



## Features

品番	SK 3303.100
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 500 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 610 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 280 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 350 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.6 A 60 Hz の場合: 2.6 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 5.1 A 60 Hz の場合: 6.4 A

# Features

風量（無障害フロー）	外部循環経路: 345 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 310 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
仕様	ウォール型
寸法：	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 210 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.17 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 36 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 380 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 420 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 390 W
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
純質量	17 kg
総質量	17.7 kg
関税率番号	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Features

---

製品説明	SK RTT ウォール型クーリングユニット 500 W、230 V、ベーシック コントローラー
------	--

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------