Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3304.140 ウォール型クーリングユニット

State: 2025/06/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3304.140 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3304.140
材質	鋼板製
同梱品	配線済み
	穴加工用テンプレート
	固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,000 W
	冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,060 W
	冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 790 W
	冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 840 W
定格電圧	400 V、三相、50 Hz
	460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.8 A
	60 Hz の場合: 2.9 A
起動電流(最大)	50 Hz の場合: 11.5 A
	60 Hz の場合: 12.7 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 900 m³/h
	内部循環経路: 600 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
L35 L35	

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 400 mm
	高さ: 950 mm
	奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34
	内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a
	量: 0.5 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C55 °C
設定範囲	30 °C55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 700 W
	定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 675 W
	定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 785 W
	定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 800 W
適用ヒューズ	モーター保護スイッチ: 6.310 A
1パック	1個
純質量	47.501
総質量	50.001
	84158200
EAN	4028177322912
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

Approvals

Certificates	EAC	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025 4