

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.100

ウォール型クーリングユニット

State: 2026/01/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.100 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 Wまでのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラ、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水汽化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3305.100
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,500 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,510 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1,230 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1,250 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 6 A 60 Hz の場合: 6.5 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 22 A 60 Hz の場合: 24 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 900 m ³ /h 内部循環経路: 800 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
仕様	ウォール型

Features

寸法 :	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.6 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 975 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1,125 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1,125 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1,285 W
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
1パック	1 個
純質量	38.95
総質量	44
関税率番号	84158200
EAN	4028177322967
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書