

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

ウォール型クーリングユニット

State: 2025/07/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ～ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。



Features

品番	SK 3305.130
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,500 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,510 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 850 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1,020 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5.6 A 60 Hz の場合: 6.2 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 22 A 60 Hz の場合: 24 A

Features

風量（無障害フロー）	外部循環経路: 900 m ³ /h 内部循環経路: 800 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
仕様	ウォール型
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.6 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO2 同等 (CO2e): 0.86 t
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 850 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1,000 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1,000 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1,160 W
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 16...16 A
1/パック	1 個
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書