

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3305.140**

**ウォール型クーリングユニット**

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.140 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 Wまでのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラ、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水汽化器が内蔵されています。

## Features

品番	SK 3305.140
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,500 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,510 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1,230 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1,250 W
定格電圧	400 V、三相、50 Hz 460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.6 A 60 Hz の場合: 2.9 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 12.2 A 60 Hz の場合: 11.3 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 900 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 800 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.6
L35 L35	
仕様	ウォール型

# Features

寸法 :	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.6 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO2 同等 (CO2e): 0.86 t
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 925 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1,100 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1,085 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1,275 W
適用ヒューズ	モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
純質量	46.551
総質量	49.001
関税率番号	84158200
EAN	4028177322974
ECLASS 8.0	27180704

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書