

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.370

## 凝縮器ユニット

State: 2026/04/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.370 - 凝縮器ユニット LCP DX用

冷媒方式のLCPには凝縮器ユニットが必要です。ユニットの仕様によって、外付けの凝縮器およびファン経由、あるいは追加のフリークーラーが装備されます。フリークーラー付きタイプは、LCP DX/FCのコンビネーション型に必要です。ユニットは、ルーフ(屋根)および壁面取り付けに適しています。

## Features

品番	SK 3311.370
仕様	凝縮器
製品説明	冷媒ベースで稼働する LCP に、凝縮器ユニットは必要不可欠であり、それには外付けの凝縮器および冷凍サイクル内の圧力に応じ回転速度が調整される 2台のファンも含まれます。
材質	鋼板、塗装済み
表面	静電粉体塗装、亜鉛めっき
塗装色	RAL 9003
同梱品	ベーシックユニット 組み立て部品を含む
最大冷却能力	35 kW
温度制御	回転速度コントロール(ファン)
冷媒/冷却剤	冷媒: R410A 冷却剤: -
寸法:	幅: 2,293 mm 高さ: 1,270 mm 奥行: 1,110 mm
総冷却能力 / ファンモジュール数	2

# Features

定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック	1 個
純質量	121 kg
総質量	166 kg
関税率番号	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
製品説明	空冷式凝縮器、LCP インライン DX 35kW 用、ルーフ (屋根) あるいは壁面に設置します。電源：230V、単相、50/60Hz、幅x高さx奥行：2219x1110x850 mm、塗装色：RAL 9003