

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3313.614

## 接続ホース

State: 2026/01/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3313.614 - 接続ホース

フレキシブルで短縮可能な接続ホース、両端に継手ナット付き、LCP/LCUを固定配管に接続するために使用します。

## Features

品番	SK 3313.614
仕様	ラック冷却 CW
製品説明	配管接続キットを使用すると、LCU を現場の冷却水用固定配管に簡単に接続できます。ホースには片側に90°のエルボが、反対側にホースを短くするためのクランプリングが取り付けられています。
材質	NBR (内側)はスチールスパイラルおよび裏地付き
長さ	2.5 m
水配管接続	G 3/4 インチめねじ
動作温度範囲	-30 °C...70 °C
許容最大圧力 (p 最大)	10 バール
1パック	2 個
純質量	5.08
総質量	5.485
関税率番号	39173200
EAN	4028177983861
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712