


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700

フリースフィルターマット

State: 2026/02/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

| | |
|---------|--|
| 品番 | SK 3321.700 |
| 仕様 | フィルターファン用 |
| 製品説明 | 段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。 |
| 材質 | 化学繊維 |
| 注記： | 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。 |
| 適用品番 | 3237.2xx/3237.1xx |
| 寸法： | 幅: 89 mm 高さ: 89 mm 奥行: 10 mm |
| フィルター等級 | DIN EN 779 に準拠: G2 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 % |
| 1パック | 5 個 |
| 純質量 | 0.005 |
| 総質量 | 0.007 |
| 関税率番号 | 56039390 |

Features

EAN 4028177184282

E-Number Sweden E3404732

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Approvals

Certificates EAC