

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

フリースフィルターマット

State: 2026/01/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



# SK 3322.700 - フリースフィルターマット

エンクロージャコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

## Features

品番	SK 3322.700
仕様	フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記：	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番	3238....
寸法：	幅: 120 mm 高さ: 120 mm 奥行: 11 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G2 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック	5 個
純質量	0.01
総質量	0.013
関税率番号	56039390
EAN	4028177156159

# Features

---

E-Number Sweden E3404736

---

ETIM 9 EC002513

---

ETIM 8 EC002513

---

ECLASS 8.0 27180706

# Approvals

---

Approvals UR + C-UR (recognized)

---

Certificates EAC