

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

フリースフィルターマット

State: 2026/06/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリッククーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3322.700
仕様	フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープンストラクチャー。クリーンエア側：クローズドストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記：	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番	3238....
寸法：	幅: 120 mm 高さ: 120 mm 奥行: 11 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G2 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック	5 個
純質量	0.01 kg
総質量	0.013 kg
関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513

Features

ETIM 8

EC002513

ECLASS 8.0

27180706

製品説明

SK 予備フィルターマット、フィルターファンユニット用、SK
3238.... 用幅x高さx奥行 120x120x11 mm

Approvals

Approvals

CSA

UR + C-UR (recognized)