

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3341.230

ラック型ファン、19インチ用

State: 2026/04/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3341.230 - ラック型ファン、19インチ用 風量 320 ~ 480 m³/h

19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。

Features

品番	SK 3341.230
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット 端子板および固定部品を含む
風量（無障害フロー）	480 m ³ /h
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.36 A 60 Hz の場合: 0.33 A
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 44 mm 奥行: 200 mm
ファンの軸間距離	85 mm
ファンの数	3
騒音レベル	50 Hz の場合: 51 dB(A)

Features

動作温度範囲	-10 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	2.54 kg
総質量	2.727 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書