

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.500

### ラック型ファン、19インチ用

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3342.500 - ラック型ファン、19インチ用 風量 320 ~ 480 m<sup>3</sup>/h

19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。

## Features

品番	SK 3342.500
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット 端子板および固定部品を含む
風量 (無障害フロー)	480 m <sup>3</sup> /h
品番について	メートル法仕様ラック型ファンに関してはお問合せ下さい。 仕様：監視機能付
定格電圧	115 V～230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.85 A
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 44 mm 奥行: 200 mm
ファンの軸間距離	105 mm
ファンの数	3

# Features

---

騒音レベル	DC の場合: 51 dB(A)
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	1.8
総質量	1.998
関税率番号	84145915
EAN	4028177041530
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書