

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.024

バリオ ラック型ファン、19インチ
用

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3352.024 - バリオ ラック型ファン、19インチ用 風量 320 ~ 480 m³/h

19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。ガイドフレームを使用しているので、ファンのメンテナンスが容易です。

Features

品番	SK 3352.024
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。
メリット	ガイドフレームを使用しているので、ファンのメンテナンスや交換が容易にできます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット 端子板および固定部品を含む
風量 (無障害フロー)	480 m ³ /h
品番について	納期についてはお問合せ下さい
定格電圧	24 V (DC)
定格電流 最大	DC の場合: 0.74 A
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
寸法:	幅: 482.6 mm 高さ: 44 mm 奥行: 200 mm
ファンの軸間距離	105 mm

Features

ファンの数	3
騒音レベル	DC の場合: 51 dB(A)
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	1.64
総質量	1.84
関税率番号	84145915
EAN	4028177041639
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書