Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3352.500 バリオ ラック型ファン、19インチ 用

State: 2025/11/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3352.500 - バリオ ラック型ファン、19インチ用 風量 $320 \sim 480 \text{ m}^3/\text{h}$

19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。ガイドフレームを使用しているので、ファンのメンテナンスが容易です。

Features

品番	SK 3352.500
製品説明	19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンで す。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環される ので、熱だまりの発生が防止されます。
メリット	ガイドフレームを使用しているので、ファンのメンテナンスや交換 が容易にできます。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット 端子板および固定部品を含む
風量 (無障害フロー)	480 m³/h
品番について	納期についてはお問合せ下さい
定格電圧	115 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.85 A 60 Hz の場合: 0.85 A
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 482.6 mm
	高さ: 44 mm
	奥行: 200 mm
ファンの軸間距離	105 mm
ファンの数	3
騒音レベル	50 Hz の場合: 51 dB(A)
動作温度範囲	-10 °C55 °C
1パック	1個
純質量	1.8
総質量	1.976
関税率番号	84145915
EAN	4028177041660
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3