

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

ウォール型クーリングユニット

State: 2025/12/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 Wまでのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラ、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水汽化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3361.140
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 750 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 780 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 510 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 540 W
定格電圧	400 V、二相、50 Hz/60 Hz 400 V AC
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.2 A 60 Hz の場合: 1.4 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 3.1 A 60 Hz の場合: 3.3 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 480 m ³ /h 内部循環経路: 600 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
仕様	ウォール型

Features

寸法 :	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 280 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.28 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 480 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 550 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 530 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 640 W
適用ヒューズ	変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
純質量	20
総質量	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書